

LabView GUI

pH-1 (1)
pH-2 (1)
O2
Amb pH-3
Amb pH-4
O2
Cond

Chamber #1

iso Digi
Port #1
Port #2
Port #3
Port #4

Chamber Sensors
J4
J5
J6
J7
Ambient Sensors

1A 2 meters
1B 2 meters
1.5 meters
Amb 1A 20 Meters
Amb 1B 20 Meters

MCAP SN# 003
MpHOx SN# 003
Config: A

Cable SN# 003

Durafet SN# 003

MCAP SN# 002
MpHOx SN# 002
Config: B

Cable SN# 002

Durafet SN# 002

Optode SN#

Pump SN#

MCAP SN# 010
MpHOx SN# 033
Config: A

Cable SN# 004

Durafet SN# 008

MCAP SN# 011
MpHOx SN# 011
Config: C

Cable SN# 011

Durafet SN# 011

Optode SN#

Pump SN#

Cond SN#

Chamber #2

iso Digi
Port #1
Port #2

Chamber Sensors
J4
J5
J6
J7

2A 2 meters
2B 2 meters
1.5 meters

MCAP SN# 004
MpHOx SN# 004
Config: A

Cable SN# 005

Durafet SN# 005

MCAP SN# 009
MpHOx SN# 009
Config: B

Cable SN# 009

Durafet SN# 009

Optode SN#

Pump SN#

Chamber #3

iso Digi
Port #1
Port #2

Chamber Sensors
J4
J5
J6
J7

3A 2 meters
3B 2 meters
1.5 meters

MCAP SN# 006
MpHOx SN# 006
Config: A

Cable SN# 006

Durafet SN# 006

MCAP SN# 012
MpHOx SN# 012
Config: B

Cable SN# 010

Durafet SN# 010

Optode SN#

Pump SN#

Chamber #4

iso Digi
Port #1
Port #2
Port #3
Port #4

Chamber Sensors
J4
J5
J6
J7
Ambient Sensors

4A 2 meters
4B 2 meters
1.5 meters
Amb 4A
Amb 4B

MCAP SN# 007
MpHOx SN# 007
Config: A

Cable SN# 007

Durafet SN# 007

MCAP SN# 015
MpHOx SN# 015
Config: B

Cable SN# 008

Durafet SN# 004

Optode SN#

Pump SN#



Schematic Name: 01 - System Level			
Page Title: 04 - Durafet Detailed		Engineer: <Engineer>	
Project Name: <Project Name>		Designer: <Designer>	
Group Name: <Group>		Last Updated By: <Updated By>	
System: <System>	Subsystem: <Subsystem>	Status: <Status>	
Release: <Release>	Version: <Version>	Page Number: <Page Number>	Count: <Count>